

RecMic II-serien

- Plug&Play med Dragon SpeechRecognition fra Nuance©
- Talegenkendelse i støjende miljøer
- Tilpasningsbare handlingsknapper
- Beam forming
- Plug&Play med Windows SpeechRecognition
- Mikrofonholder til håndfri diktering
- Støjundertrykkende
- Accelerationssensor



Designet til talegenkendelse

OPLEV EN NY DIMENSION AF TALE-til-TEKST.

RecMic II-serien er udviklet til at opfylde de højeste krav fra erhvervslivet om fremragende funktioner og resultater med en tale-til-tekst-løsning. De fire modeller i den nye serie giver fordele med innovativ støjannulleringsteknologi med det intelligente system med to mikrofoner, der giver fleksibel retningsbestemmelse og støjannullering. Alle enheder har også meget glat UV-belægning og lydløse knapper for at reducere forstyrrende støj ved brug. Den antibakterielle overflade overholder hygiejnekrav, særligt inden for medicinske anvendelser.

Specifikationer

Lagringsmedier

Intern hukommelse	Nej
	8 GB (RM-4015P)

USB-funktion

USB-hastighed	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB Audio Class HID-mus HID-standardindstilling (fra producenten)/tastatur

Betjening af enheden

Hovedafbryder	Skyde (RM-4100S, RM-4110S) Tryk (RM-4010P, RM-4015P)
Programmerbar knap	14 Næsten lydløse knapper
Optisk trackball	Ja, inkl. funktion med venstre musetast (RM-4010P, RM4015P, RM-4110S)
Klikfunktion, der låser objektet for træk og slip	Ja (kun modeller med trackball)
Funktionsknapper	4 (RM-4100S: 3 yderligere F-knapper)
Accelerationssensor	Tilgængelig

Optagetilstande

Optageformat	PCM (mono, 16-bit, 44,1 kHz sampling)
--------------	---------------------------------------

Optagefunktion

Støjundertrykkende	Variabel
Aktiv retning	Variabel
Analysering af støjniveau	Tilgængelig
Pop-filter	3 lag
Betjeningstilstande	
Olympus-tilstand	Tilgængelig (standard)
HID-tastaturtilstande	Tilpasset tilstand (tilpasningsbar knapindstilling til at styre alle tredjepartsprogrammer (via RCT – RecMic Configuration Tool-software)) Dragon-tilstand (forhåndsdefineret indstilling for Dragon Speech Recognition) Windows Speech Recognition (forhåndsdefineret indstilling for Windows Speech Recognition)
Optagescener	Stille miljø Stille miljø for talegenkendelse Stille miljø for klassisk diktering

Andre funktioner

Automatisk registrering af holder	Tilgængelig
Automatisk lydløs tilstand for mikrofon	Ja, ved placering på skrivebord

Specialiserede funktioner for lægefagligt miljø

Kemisk modstand	Ethanol Isopropanol
Antibakterielt kabinet	Polygiene®

Kompatibel software

Olympus RecMic Configuration Tool (RCT)	Version: 1.0 eller højere
Tredjepartssoftware	Aller typer software, der kan styres via tastaturet (f.eks. Ctrl+H)

Interfaceindgang

Mikrofon type	Intelligent system med 2 mikrofoner
Frekvensrespons	200 - 9000 Hz
Mikrofonfølsomhed/-forstærkning	- 39dBv
Følsomhed	- 48 dBv / + 86 dB SPL
Signal-støj forhold	59 dBA
Mikrofonkarakteristik	Ikke retningsbetemt

Interfaceudgang

Højtaler	28 mm Integreret højtaler foran
Maks. udgangseffekt	350 mW

Strømforsyning

Standard-USB-tilstand	278 mA eller derunder
Strømbesparende USB-tilstand	80 mA eller derunder

Mål

Kabellængde	2,5 m
Højde	171 mm
Bredde	32 mm
Dybde	43,2 mm
Vægt	185 g medfølgende kabel
	170 g (RM-4100S)
	116 g uden kabel (RM-4010P/ RM-4015P/RM-4110S)

Ydre

Kabinetfarve	Sort
Symmetrisk kabinet	Egnet til både højre- og venstrehåandede personer
Haptik	Glat overfladebelægning for minimal støj ved berøring (UV-belagt)
LED	7

Operativsystem og krav

Windows	Windows 7/8.1/10
---------	------------------

Systemkrav for Olympus RecMic Configuration Tool (RCT)

Styresystem:	Microsoft® Windows® 7• Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (x86/x64)
	Microsoft® Windows® 8.1/10• Enterprise/Pro (x86/x64)
CPU:	1 GHz eller højere
Hukommelse:	1 GB eller mere (x86)/2 GB eller mere (x64)(Microsoft® Windows® 7/8.1)
	2 GB eller mere (Microsoft® Windows® 10)
Harddiskplads:	30 MB eller mere(der kræves separat plads til at installere .NET Framework.)
.NET Framework	Version: 4.6
Dragon-talegenkendelsessoftware	Dragon Professional/Legal v14 - 15
	Dragon Medical Practice Edition 2 - 3

Æskens indhold

Punkter	Særlig RecMic-model
	Mikrofonholder
	Vejledning til at komme hurtigt i gang (EN/CZ/DK/DE/ES/FI/FR/IT/LIT/NL/PL/RUSV)
	Olympus RecMic Configuration Tool (RCT) (skal downloades fra websted)

Tilgængelige modeller

Modeller	RM-4010P / RM-4015P
	RM-4100S
	RM-4110S